

Rotor angular para centrifuga 4 x 50 ml

Código: B2-01-012475-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2058
Capacidad	4*50ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 4*50ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2058

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)