

Adaptador para centrifuga 4*50 ml (▲) , 4*20 ml, 4*15 ml, 4*10 ml, 4*5 ml, 4*1,5/2 ml

Código: B2-01-012475-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2058
Capacidad	4*50ml(▲), 4*20ml, 4*15ml, 4*10ml, 4*5ml, 4*1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 4*50ml(▲), 4*20ml, 4*15ml, 4*10ml, 4*5ml, 4*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2058

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)