

Rotor angular para centrifuga 12*1,5 ml/2 ml

Código: B2-01-012475-R17

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R17
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	1127
Capacidad	12*1.5ml/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 12*1.5ml/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 1127

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)