

## Adaptador para centrifuga 12\*0,5 ml, 12\*0,2 ml

**Código:** B2-01-012475-R18

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Adapter

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R18               |
|------------------------|--------------------|
| Tipo de rotor          | Adaptador          |
| Velocidad máxima (rpm) | 4000               |
| FCR máxima (×g)        | 1127               |
| Capacidad              | 12*0.5ml, 12*0.2ml |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 12\*0.5ml, 12\*0.2ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 1127

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)