

## Rotor angular para centrifuga 12\*15 ml

**Código:** B2-01-012478-R02

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Angle Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación            | -R02          |
|---------------------------|---------------|
| Tipo de rotor             | Rotor angular |
| Velocidad máxima (rpm)    | 5500          |
| FCR máxima (xg)           | 4390          |
| Capacidad                 | 12*15ml       |
| Dimensiones del tubo (mm) | Φ17*121       |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **capacity:** 12\*15ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5500
- **RCF (xg):** 4390

### 3. Check dimensions

Compare the stated tube dimensions with those of the tube you will use.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ17\*121

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)