

Adaptador para centrifuga 4*6*15 ml

Código: B2-01-012478-R18

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R18
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	3500
Capacidad	4*6*15ml
Dimensiones del tubo (mm)	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **capacity:** 4*6*15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)