

Adaptador para centrifuga 4*8*15ml(▲)

Código: B2-01-012478-R26

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R26
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	3040
Capacidad	4*8*15ml(▲)
Dimensiones del tubo (mm)	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **capacity:** 4*8*15ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3040

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)