

## Rotor oscilante para centrifuga 4\*24\*7/5ml

**Código:** B2-01-012478-R32

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Swing Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación            | -R32            |
|---------------------------|-----------------|
| Tipo de rotor             | Rotor oscilante |
| Velocidad máxima (rpm)    | 4000            |
| FCR máxima (xg)           | 3040            |
| Capacidad                 | 4*24*7/5ml      |
| Dimensiones del tubo (mm) | Φ13*100/90      |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **capacity:** 4\*24\*7/5ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3040

### 3. Check dimensions

Compare the stated tube dimensions with those of the tube you will use.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ13\*100/90

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)