



Extensometro COD para mecanica de fractura Epsilon - Modelo 3541

Código: 3541-005M-070M-ST

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro COD para mecanica de fractura Epsilon modelo 3541, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida. Referencia proveedor: Fracture Mechanics Clip-On Gages - Model 3541. La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	3541-005M-070M-ST
Temperatura de operacion	-270 grados C to 100 grados C (-454 grados F to 210 grados F) (codigo LT); -40 grados C to 100 grados C (-40 grados F to 210 grados F) (codigo ST); -40 grados C to 150 grados C (-40 grados F to 300 grados F) (codigo HT1); -40 grados C to 200 grados C (-40 grados F to 400 grados F) (codigo HT2); -270 grados C to 200 grados C (-454 grados F to 400 grados F) (codigo LHT)
Longitud de calibre	3.0 mm (codigo 003M); 5.0 mm (codigo 005M); 8.0 mm (codigo 008M); 10.0 mm (codigo 010M); 12.0 mm (codigo 012M); 20.0 mm (codigo 020M); 0.300 in (codigo 0030); 0.500 in (codigo 0050); 0.100 in (codigo 0010); 0.200 in (codigo 0020); 0.400 in (codigo 0040); 0.475 in (codigo 0047)
Rango de extension	+2.5 mm (codigo 025M); +4.0 mm (codigo 040M); +7.0 mm (codigo 070M); +10.0 mm (codigo 100M); +12.0 mm (codigo 120M); +0.100 in (codigo 100T); +0.150 in (codigo 150T); +0.200 in (codigo 200T); +0.250 in (codigo 250T); +0.500 in (codigo 500T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3541.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)