



Pulverizador vibratorio

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para el chancado (o molienda) eficiente de muestras de producción. El PULVERIZADOR VIBRATORIO (Molino de Anillos y Disco) utiliza 2 anillos y un disco central dentro de una taza de molienda de 250 ml (8" de diámetro). Un motor de diseño especial, acoplado directamente a un excéntrico rotatorio, oscila la taza y sus componentes a una velocidad y distancia precisas para lograr la máxima eficiencia de molienda. De este modo, reduce rápidamente una muestra húmeda o seca de mineral, roca, suelo o materiales similares a una finura final de malla 400+.

Características Principales

- Gabinete aislado: Diseñado para la reducción del ruido operacional.
- Equipamiento estándar: Incluye un set de molienda de aleación de cromo de 250 ml (tazón, tapa, dos anillos y disco).
- Opciones disponibles: Set de aleación de cromo o carburo de tungsteno de 100 g (requiere adaptador).
- Conexión monofásica: Opción de 220V monofásico, 60 Hz disponible mediante convertidor de fase.
- Control: Incluye interruptor de encendido y temporizador digital.
- 900 RPM
- Dimensiones: 24" x 24" x 43" (aprox. 61 x 61 x 109 cm)
- Peso LBS/KG: 380/172

Modelos Disponibles

- **VP-1989:** 1 HP, trifásico (3PH), 230/460V / 60Hz, 190/380V / 50Hz
- **VP1989S:** 1 HP, monofásico (1PH), SOLO 220V / 60Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)