



Enlatadora/Selladora de latas semiautomática, apta para latas redondas de hojalata, PET, papel, vidrio y plástico

Código: FLV-160

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Enlatadora/Selladora de latas semiautomática

El cabezal de la selladora es adecuado para el sellado de todo tipo de tarros redondos, envases plásticos de PET, tubos de cartón (de papa frita, pringles, etc.) y otros tipos de latas. La calidad es confiable, el pestillado queda uniforme, sin pliegues y libre de filtraciones. Es ligera y de fácil operación; al funcionar con energía monofásica estándar, una sola persona puede realizar todo el proceso.

En comparación con las selladoras tradicionales de pedal, esta selladora eléctrica mejora considerablemente la eficiencia del sellado, reduce la intensidad del esfuerzo laboral de los operarios y minimiza los productos defectuosos causados por el factor humano. Es un equipo indispensable e ideal para la industria de alimentos y bebidas. Desarrollada por nuestra empresa integrando soluciones para distintas complejidades industriales, logra el efecto de sellado óptimo de la manera más sencilla. ¡Es especialmente adecuada para pequeñas empresas o locales comerciales! Ocupa poco espacio, es fácil de operar y su precio es conveniente.

Este equipo es aplicable al sellado de todo tipo de envases circulares de hojalata, vidrio y plástico. Su calidad es confiable, es liviana y fácil de operar, convirtiéndose en el equipo indispensable e ideal para el sector de alimentos y bebidas.

Nombre original (completo): Enlatadora/Selladora de latas semiautomática, apta para latas redondas de hojalata, PET, papel, vidrio y plástico. Capacidad de 15-20 latas/min. Incluye un molde.

Especificaciones técnicas

Modelo	FLV-160
Voltaje	220V 50/60Hz
Potencia	370W
Rendimiento	15 - 20 envases por minuto
Diámetro del envase	35 - 130 mm
Altura del envase	50 - 220 mm
Dimensiones del equipo (L * An * Al)	800 * 360 * 950 mm
Peso	120 Kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)