




Extensometro Epsilon - Modelo 3442

Código: 3442

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro Epsilon modelo 3442, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Miniature Axial Extensometers - Model 3442.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro Epsilon - Modelo 3442
Temperatura de operacion	-270 grados C to 100 grados C (-454 grados F to 210 grados F) (codigo LT); -40 grados C to 100 grados C (-40 grados F to 210 grados F) (codigo ST); -40 grados C to 150 grados C (-40 grados F to 300 grados F) (codigo HT1); -40 grados C to 200 grados C (-40 grados F to 400 grados F) (codigo HT2); -270 grados C to 200 grados C (-454 grados F to 400 grados F) (codigo LHT)
Longitud de calibre	3.0 mm (codigo 003M); 4.0 mm (codigo 004M); 5.0 mm (codigo 005M); 6.0 mm (codigo 006M); 8.0 mm (codigo 008M); 10.0 mm (codigo 010M); 12.0 mm (codigo 012M); 12.5 mm (codigo 0125M); 20.0 mm (codigo 020M); 25.0 mm (codigo 025M); 50.0 mm (codigo 050M); 0.250 in (codigo 0025); 0.300 in (codigo 0030); 0.500 in (codigo 0050); 0.640 in (codigo 0064); 1.000 in (codigo 0100); 2.000 in (codigo 0200)
Rango de extension	+/-1.0 mm (codigo 010M); +2.0 / -1.0 mm (codigo 020M); +2.5 / -1.0 mm (codigo 025M); +5.0 / -1.0 mm (codigo 050M); +10.0 / -1.0 mm (codigo 100M); +12.5 / -1.0 mm (codigo 125M); +/-0.050 in (codigo 005T); +0.100 / -0.050 in (codigo 010T); +0.250 / -0.050 in (codigo 025T); +0.500 / -0.050 in (codigo 050T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3442.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)