




Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 3448

Código: 3448

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro de alta temperatura Epsilon modelo 3448, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: High Temperature Self-Supporting Furnace Extensometers (1200 grados C) - Model 3448.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 3448
Longitud de calibre	10.0 mm (codigo 010M); 25.0 mm (codigo 025M); 50.0 mm (codigo 050M); 0.500 in (codigo 0050); 1.000 in (codigo 0100); 2.000 in (codigo 0200)
Rango de deformacion	+/-5% (codigo 005); +/-10% (codigo 010); +20%/-10% (codigo 020); +50%/-10% (codigo 050); +100%/-10% (codigo 100)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3448.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)