



Extensometro Epsilon - Modelo 3543

Código: 3543

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro Epsilon modelo 3543, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Rugged, Long Gauge Length Extensometers - Model 3543.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro Epsilon - Modelo 3543
Temperatura de operacion	1 grados C to 100 grados C (33 grados F to 210 grados F) (codigo ST); 1 grados C to 150 grados C (33 grados F to 300 grados F) (codigo HT1)
Longitud de calibre	50.0 mm (codigo 050M); 2.000 in (codigo 0200); 4.000 in (codigo 0400); 6.000 in (codigo 0600); 8.000 in (codigo 0800); 10.000 in (codigo 1000); 20.000 in (codigo 2000); 24.000 in (codigo 2400); 100.0 mm (codigo 100M); 150.0 mm (codigo 150M); 200.0 mm (codigo 200M); 250.0 mm (codigo 250M); 500.0 mm (codigo 500M); 600.0 mm (codigo 600M)
Rango de extension	+25 mm (codigo 025M); +50 mm (codigo 050M); +100 mm (codigo 100M); +1.00 in (codigo 100T); +2.00 in (codigo 200T); +4.00 in (codigo 400T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3543.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)