




Extensometro Epsilon - Modelo 3560

Código: 3560

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro Epsilon modelo 3560, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Bi-Axial Averaging Extensometers - Model 3560-BIA.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro Epsilon - Modelo 3560
Temperatura de operacion	-270 grados C to 100 grados C (-454 grados F to 210 grados F) (codigo LT); -40 grados C to 100 grados C (-40 grados F to 210 grados F) (codigo ST); -40 grados C to 150 grados C (-40 grados F to 300 grados F) (codigo HT1); -40 grados C to 200 grados C (-40 grados F to 400 grados F) (codigo HT2); -270 grados C to 200 grados C (-454 grados F to 400 grados F) (codigo LHT)
Longitud de calibre	10.0 mm (codigo 010M); 25.0 mm (codigo 025M); 50.0 mm (codigo 050M); 0.500 in (codigo 0050); 1.000 in (codigo 0100); 2.000 in (codigo 0200)
Opcion de configuracion	+/-5% / +/-1.0 mm or +/-0.050 in (codigo 005); +/-10% / +/-1.0 mm or +/-0.050 in (codigo 010)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3560.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)