



Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 3580

Código: 3580

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro de alta temperatura Epsilon modelo 3580, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: High Temperature Diametral Extensometers (1000 grados C) - Model 3580.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 3580
Rango de extension	+/-0.50 mm (codigo 050M); +/-0.75 mm (codigo 075M); 1.50 mm (codigo 150M); 2.00 mm (codigo 200M); 5.00 mm (codigo 500M); +/-0.020 in (codigo 020T); +/-0.030 in (codigo 030T); 0.060 in (codigo 060T); 0.075 in (codigo 075T); 0.200 in (codigo 200T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3580.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)