




Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon - Modelo 3910

Código: 3910

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon modelo 3910, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Extensometers for Creep Compliance and Tensile Strength Testing of Asphalt - Model 3910.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon - Modelo 3910
Longitud de calibre	1.000 in (codigo 0100); 2.000 in (codigo 0200); 100 mm (codigo 100M); 4.000 in (codigo 0400); 3.000 in (codigo 0300); 1.500 in (codigo 0150); 25 mm (codigo 025M); 38 mm (codigo 038M); 50 mm (codigo 050M); 76 mm (codigo 076M)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3910.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)