



Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon - Modelo 3911

Código: 3911

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon modelo 3911, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Extensometers for Indirect Tensile Testing of Asphalt - Model 3911.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro para ensayos de asfalto Epsilon - Modelo 3911
Rango de extension	+0.76 mm (codigo 076M); +1.50 mm (codigo 150M); +2.00 mm (codigo 200M); +0.030 in (codigo 0003); +0.060 in (codigo 0006); +0.080 in (codigo 0008)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3911.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)