



Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 7641

Código: 7641

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro de alta temperatura Epsilon modelo 7641, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: High Temperature Clip-On Gages (700 grados C) - Model 7641.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 7641
Opcion de configuracion	3.0 mm(0.12in) (codigo 030M); 4.0 mm(0.16in) (codigo 040M); 5.0 mm(0.20in) (codigo 050M); 6.0 mm(0.24in) (codigo 060M); 7.0 mm(0.28in) (codigo 070M); 8.0 mm(0.31in) (codigo 080M); 9.0 mm(0.35in) (codigo 090M); 10.0 mm(0.39in) (codigo 100M); 11.0 mm(0.43in) (codigo 110M); 12.0 mm(0.47in) (codigo 120M); 5.5 mm(0.22in) (codigo 055MV); 7.0 mm(0.28in) (codigo 070MV); 8.0 mm(0.31in) (codigo 080MV); 9.0 mm(0.35in) (codigo 090MV); 3.5 mm(0.14in) (codigo 035MA); 4.5 mm(0.18in) (codigo 045MA); 5.0 mm(0.20in) (codigo 050MA); 5.5 mm(0.22in) (codigo 055MA)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 7641.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)