



Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 7650A

Código: 7650A

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro de alta temperatura Epsilon modelo 7650A, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: High Temperature, Low Strain, Extended Performance Capacitive Extensometers (1200 grados C or 1600 grados C) - Model 7650A.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Extensometro de alta temperatura Epsilon - Modelo 7650A
Temperatura de operacion	Room temperature to 1200 grados C (2200 grados F) (codigo ST); Room temperature to 1600 grados C (2900 grados F) (codigo HT)
Longitud de calibre	12.5 mm (codigo 0125M); 25.0 mm (codigo 025M); 0.500 in (codigo 0050); 1.000 in (codigo 0100)
Rango de extension	+2.0 / -1.0 mm (codigo 020M); +1.5 / -1.5 mm (codigo 015M); +2.5 / -0.5 mm (codigo 025M); +0.060 / -0.060 in (codigo 060T); +0.080 / -0.040 in (codigo 080T); +0.100 / -0.020 in (codigo 100T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 7650A.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)