



Acondicionador de senal analogico Epsilon - Modelo SGA

Código: SGA

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Acondicionador de senal analogico Epsilon modelo SGA para extensometros basados en galgas extensometricas. Adecuado para ensayos ciclicos y de alta velocidad cuando no se requiere pantalla.

La serie SGA esta disponible en versiones de uno y dos canales segun la configuracion requerida. Incluye excitacion ajustable y amplificador de alta precision para salida DC de alto nivel.

La seleccion final se valida contra la ficha vigente del proveedor antes de cotizar.

Aplicaciones

- Acondicionamiento de senal para extensometros Epsilon.
- Ensayos ciclicos y de alta velocidad sin pantalla local.
- Integracion con sistemas de ensayo que requieren salida DC de alto nivel.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)