




Acondicionador de flujo para Minneapolis Duct Blaster®

Código: DBAFLOCD

Marca: The Energy Conservatory

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Detalle técnico

Description Flow Conditioner for the Duct Blaster ® Fan The foam Flow Conditioner is used when the Duct Blaster® flex duct is attached to the inlet side of the fan. These applications include duct leakage depressurization tests, using the Duct Blaster ® as a powered flow hood or field checking the calibration of the Duct Blaster® with the TEC Calibration Plate.

Marca: The Energy Conservatory. **Proveedor:** THE ENERGY CONSERVATORY INC..

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Sistema o kit de ensayo - Sistemas de Prueba - Formulario de servicio de equipo;
Tipo de producto	Sistema o kit de ensayo
Subfamilia Cotecno	Sistemas de Prueba
Línea TEC	Minneapolis Duct Blaster® / Accesorios Minneapolis Duct Blaster®
Peso declarado por proveedor	0
Documentación disponible	Formulario de servicio de equipo;

Aplicaciones

- Pruebas de hermeticidad de envolvente
- Diagnóstico de fugas
- Verificación técnica en terreno

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)