



Medidor de electricidad estatica Electrostat ES3

Código: ES3
Marca: AlphaLab
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	ES3
Magnitud a medir	Electricidad estática
Familia de instrumento	Medidor electrostático
Uso técnico	Electricidad estática
Rango / resolución	Lectura sin contacto mediante sensor SES incluido en cable desmontable de 1 m.
Cómo elegir	Elegir para medir electricidad estática sin contacto con sensor dedicado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)