



Medidor de linea electrica PLM

Código: PLM
Marca: AlphaLab
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Muestra ruido de línea en mVp-p. - AC - Ruido de línea
Magnitud a medir	Ruido de línea
Tipo de campo/señal	AC
Familia de instrumento	Medidor de línea
Uso técnico	EMI / línea eléctrica
Rango / resolución	Muestra ruido de línea en mVp-p.
Cómo elegir	Elegir para diagnosticar ruido de línea eléctrica como fuente de EMI.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)