



Voltimetro DC de superficie SVM2

Código: SVM2

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Voltímetro de CC de superficie SVM2 con certificado y conector jack

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Electricidad estática - Voltímetro de superficie - Voltaje superficial
Magnitud a medir	Electricidad estática
Familia de instrumento	Voltímetro de superficie
Uso técnico	Voltaje superficial
Rango / resolución	Medición sin contacto de voltaje en superficies conductivas y aislantes.
Cómo elegir	Elegir para voltaje superficial y estimación de densidad de carga.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)