



Medidor EMF TriField TF2

Código: TF2
Marca: AlphaLab
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	AC/RF - EMF - Medidor EMF
Magnitud a medir	EMF
Tipo de campo/señal	AC/RF
Familia de instrumento	Medidor EMF
Uso técnico	Campo electromagnético
Rango / resolución	Integra gaussímetro CA, campo eléctrico CA y densidad de potencia RF.
Cómo elegir	Elegir como equipo combinado para campos magnéticos, eléctricos y RF.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)