



Camara de cero gauss ZGC

Código: ZGC

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Desmagnetización - Calibración / cero - Cámara de cero gauss
Magnitud a medir	Calibración / cero
Tipo de campo/señal	Desmagnetización
Familia de instrumento	Cámara de cero gauss
Uso técnico	Puesta a cero
Rango / resolución	Puede alcanzar menos de 0,002 gauss en un campo externo típico.
Cómo elegir	Elegir para poner a cero sondas de gaussímetros.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)