



Máquina perforadora de núcleos de hormigón

Código: B2-01-25-0049

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Máquina perforadora de núcleos de hormigón

Máquina perforadora de núcleos de 13 HP con arranque manual

1. Diámetro máximo de perforación: 200 mm
2. Profundidad máxima de perforación: 700 mm (puede alcanzar los 1500 mm utilizando una barra de extensión o un tubo de extensión para núcleos)
3. Velocidad de salida: 800 - 1200 rpm
4. Potencia: 5.5 hp / 9.0 hp / 13 hp (Motor de gasolina Honda)
5. Peso de la máquina: 110 kg (con motor de gasolina) / 150 kg (con motor eléctrico)

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-25-0049
Tipo de máquina	Perforadora de núcleos de concreto con arranque manual
Diámetro máximo de perforación	200 mm
Profundidad máxima de perforación	700 mm (<i>ampliable a 1500 mm con barra o tubo de extensión</i>)
Velocidad de salida	800 - 1200 rpm
Opciones de potencia	5.5 hp / 9.0 hp / 13 hp (Motor de gasolina Honda)
Peso de la máquina	• Motor de gasolina: 110 kg • Motor eléctrico: 150 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)