



Sistemas de ensayo uniaxial y triaxial con presión lateral manual

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda triaxial Hoek

Estándares

ASTM D5407; ASTM D7012

Las celdas Hoek constan de un cuerpo de acero con dos acoplamientos autosellantes de liberación rápida para la entrada y salida de aceite, dos tapas huecas de acero que se atornillan al cuerpo de la celda, dos tapas de carga hembra y dos pistones de carga macho (cada uno con un acoplamiento esférico).

	UTR-0455	UTR-0457	UTR-0460	UTR-0463	UTR-0463
Dimensiones	350x150x200 mm	350x150x200 mm	350x150x200 mm	350x150x200 mm	180x180x90
Peso (aprox.)	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	1,2 kg

Especificaciones técnicas

Código de producto

UTR-0455	Celda triaxial Hoek BX (42,04 mm de diámetro)
UTR-0456	Manguitos de sellado de repuesto, BX (42,04 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0463	Celda triaxial Hoek NQ (47,6 mm de diámetro)
UTR-0464	Manguitos de sellado de repuesto, NQ (47,6 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0457	Celda triaxial Hoek NX (54,74 mm de diámetro)
UTR-0458	Manguitos de sellado de repuesto, NX (54,74 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek
UTR-0460	Celda triaxial Hoek HQ (63,5 mm de diámetro)
UTR-0461	Manguitos de sellado de repuesto, HQ (63,5 mm de diámetro) para celda triaxial Hoek



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

UTR-0465

Aparato de centrado para celdas triaxiales de Hoek

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)