

Equipo manual de presión lateral, operado a mano, 700 bar.

Código: UTGE-3810

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Normas

EN 1926, 14580; ASTM D2664, D2938, D3148, D5407, D7012, ISRM

Descripción del Equipo

El **Equipo de Presión Manual (Operado a Mano) UTGE-3810** se utiliza para mantener una presión lateral constante en las celdas triaxiales Hoek. Está compuesto por:

- Una bomba hidráulica manual con depósito de aceite (**UTGE-3800**).
- Manómetro digital con transductor (**UTGM-1444**).
- Una manguera flexible de 2 metros de largo con acople rápido (**UTGP-1144**).

Cualquier capacidad que dependa de la rigidez y el tamaño de las muestras de roca a ensayar, se pueden utilizar máquinas de ensayo de compresión automáticas EN o ASTM para aplicar la carga vertical requerida para los ensayos triaxiales o uniaxiales. Como opción para muestras de roca más débiles, las máquinas de compresión se pueden actualizar con la opción UTC-0210, un procedimiento de calibración especial para tener Clase 1 a partir del 1% del rango total de la capacidad.

Equipo de Presión Lateral

Presión máxima de trabajo	700 bar (70 MPa)
Dimensiones	1050 x 500 x 300 mm
Peso (aprox.)	20 kg

Especificaciones técnicas

Modelo	UTGE-3810
Presión máxima de trabajo	700 bar (70 MPa)
Dimensiones	1050 x 500 x 300 mm
Peso (aprox.)	20 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)