



Cabina de Iluminación Controlada CMB-2540 LED

Código: N/D

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El CMB-2540 LED cuenta con cinco fuentes de luz: luz diurna artificial LED D65 (LED D50 disponible bajo pedido), luz LED para tiendas de 4000 K, luz LED para el hogar de 2700 K y luz ultravioleta LED. La fuente opcional es LED de 3000 K (LED de 3500 K disponible bajo pedido). El CMB-2540 LED está diseñado para ayudarle a evaluar y comunicar el color con total confianza. Sus múltiples fuentes de luz proporcionan una herramienta esencial para la evaluación visual de la coincidencia de color, la comparación de la variación de color y la detección de metamerismo. El CMB-2540 LED cumple con las normas de la industria, incluyend

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)