



Máquina perforadora de testigos K-90, motor eléctrico CB744, 230v, 11A, capacidad de broca de 12 pulgadas, base para

Código: KK90-M2

Marca: KOR-IT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción del Producto

Es una perforadora de núcleos ligera con base de perno de anclaje, diseñada para perforaciones precisas en espacios reducidos o limitados. Su diseño compacto y soporte ajustable la hacen ideal para aplicaciones de perforación de núcleos de hormigón controladas y precisas.

Máquina perforadora de testigos K-90, motor eléctrico CB744, 230v, 11A, capacidad de broca de 12 pulgadas, base para perno de anclaje. Incluye: caja de embalaje para EK90/102

Especificaciones técnicas

Modelo	KK90-M2
Capacidad de broca	12"
Motor	Motor eléctrico CB744, 230V, 11A
Recorrido del carro	22"
Columna	columna cuadrada de 2-1/2"
Sistema de montaje	Base con perno de anclaje
Peso	74 libras

Aplicaciones

- Perforación de núcleos de hormigón
- Perforación de agujeros para anclajes
- Instalación de servicios públicos y conductos
- Aplicaciones de perforación interior
- Perforación de precisión en espacios reducidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)