

Cabezal bomba peristaltica 6 rodillos 2 canales

Código: ACC-CABPER-010

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solo driver .1 (BT101). No sale en el popup automatico.

- **Código Cotecno:** ACC-CABPER-010
- **Código proveedor:** DG6-2 / DS6-2
- **Canales:** 2
- **Rodillos:** 6
- **Tubing:** Wall 0,8~1 mm; ID $\leq$ 3,17 mm
- **Rango de flujo:** 0,00016~49 ml/min
- **Drivers compatibles:** BT101 (.1) solamente
- **Series bomba:** BT-F, BT-S, BT-L (driver .1)
- **Nota:** 2 canales (no kit 2x)

Especificaciones técnicas

Parametro	Valor
Código Cotecno	ACC-CABPER-010
Código proveedor	DG6-2 / DS6-2
Canales	2
Rodillos	6
Especificacion de tubing	Wall 0,8~1 mm; ID $\leq$ 3,17 mm
Rango de flujo (ml/min)	0,00016~49
Drivers compatibles	BT101 (.1) solamente
Series de bomba Cotecno	BT-F, BT-S, BT-L (driver .1)
Observacion proveedor	2 canales (no kit 2x)
Fuente	Tablas ticket Helpdesk 10112

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)