



Colorímetro de mesa CR-5

Código: A168-223

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Colorímetro versátil de bancada para control de calidad de sólidos, gránulos y líquidos

El CR-5 es un colorímetro de mesa diseñado específicamente para simplificar y acelerar el control de calidad de color. Basado en la plataforma del espectrofotómetro CM-5, proporciona datos precisos de color triestímulo para muestras sólidas, granulares y líquidas, ya sea midiendo sólidos opacos en reflectancia o líquidos transparentes/translúcidos en transmitancia.

Su puerto de medición orientado hacia arriba, fácilmente configurable para áreas de 3, 8 o 30 mm, puede acomodar prácticamente cualquier tipo de muestra, desde piezas pequeñas y polvos en placas de Petri hasta líquidos en cubetas. La gran cámara de transmitancia ofrece la flexibilidad de medir muestras líquidas en cuvetas de 2, 10 o 20 mm, así como en materiales sólidos translúcidos.

Diseñado para un funcionamiento intuitivo y independiente, el CR-5 minimiza el tiempo de entrenamiento y el error del operador. La gran pantalla táctil a color y el firmware fácil de usar guían a los usuarios durante la configuración y medición mediante un asistente en pantalla. Para una gestión avanzada de datos, se conecta a un PC con el software SpectraMagic™ NX2 Professional.

Características

- **Versatilidad todo en uno:** Mide sólidos, gránulos, polvos, pastas y líquidos en un solo instrumento. Cambia sin esfuerzo entre los modos de reflectancia (puerto superior) y transmisión (cámara).
- **Relación precio-rendimiento insuperable:** Se centra en datos esenciales de control de calidad en color (valores triestímulos) sin la complejidad ni el coste del análisis de espectro completo, lo que lo hace ideal para evaluaciones de aprobado/suspenso.
- **Operación independiente fácil de usar:** La gran pantalla LCD en color fácil de leer muestra datos numéricamente, gráficamente o como resultados simples PASS/FALL. El asistente integrado proporciona guías en pantalla para la configuración y medición, reduciendo errores.
- **Índices industriales preprogramados:** Configurados para estándares clave desde el principio, incluyendo Gardner, Hazen/APHA, yodo y los índices de la Farmacopea Europea y de EE. UU. para pruebas rápidas y específicas de cada aplicación.
- **Capacidad Multiusuario:** Guarda configuraciones individuales de usuario, datos de destino y datos de medición directamente en una memoria USB, permitiendo compartir sin problemas y configuraciones personalizadas entre múltiples operadores.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)