

Bomba de presurización (booster) para equipo SDI (voltaje 110-240V)

Código: 182-4220

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La bomba de refuerzo simpleSDI es un complemento del medidor simpleSDI. Permite realizar mediciones de SDI (Índice de Densidad de Sedimentación) a partir de suministros de agua no presurizados o con una presión inferior a 35 psi.

La bomba de refuerzo simpleSDI fue diseñada específicamente para su uso con el medidor simpleSDI. Sus características de rendimiento se ajustaron estrechamente a los requisitos de dicho medidor.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Código	182-4220
Dimensiones	LxWxH 10.8" x 9.8" x 4.8" (27.4 x 24.9 x 12.4 cm)
Peso	9 libras (4 kg)
Voltaje de CA	\$120-240\$ VAC monofásico, \$1.5\$ Amperios
Motor	\$24\$ VDC, totalmente cerrado, no ventilado, con protección térmica
Presión/Caudal	\$1.85\$ LPM a \$50\$ PSI (\$3.45\$ bar)
Materiales en contacto con el líquido: Bomba	Nailon, EPDM, Santoprene, acero inoxidable.
Materiales en contacto con el líquido: Regulador	Acetal, EPDM, acero inoxidable, polipropileno

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)