



Agitador vórtex multitubo Tornado 100

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Innovador movimiento de agitación 3D

Al adoptar una oscilación 3D especial con una velocidad máxima de 3000 rpm, las muestras se pueden mezclar a fondo.

Diseñado para QuEChERS

La gradilla se puede armar y desarmar por completo, lo que facilita su operación y limpieza. Admite tubos de centrífuga de 15 mL o 50 mL, lo que la hace especialmente adecuada para QuEChERS.

Modos duales

Con modo continuo y modo intermitente, los usuarios pueden elegir el modo de operación según las muestras y los métodos, lo que brinda una alta flexibilidad.

Alta seguridad

El instrumento funciona solo cuando el escudo de seguridad está bien cerrado y se detiene inmediatamente cuando el escudo se abre, lo que mejora la seguridad operativa y evita salpicaduras de líquido.

Tamaño compacto sin desplazamiento

Tornado es un 80% más pequeño que los agitadores tradicionales de alta velocidad y está diseñado para evitar el desplazamiento.

Certificación internacional

Certificación CE
Certificación RoHS

Garantía de un año

- QuEChERS
- Ensayo de fármacos veterinarios
- Ensayo de pesticidas
- Pretratamiento de muestras: mezclado

Número de parte	Descripción
193100-01(02)	Agitador vórtex multitubo Tornado 100, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US (enchufe EU)
193000-01	Gradilla, 50 mL x 6 + 15 mL x 6

Especificaciones técnicas

Especificación	Agitador vórtex multitubo Tornado 100, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe EU	Agitador vórtex multitubo Tornado 100, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US
DATOS DE RENDIMIENTO · Velocidad	0 ~ 3000 rpm (sin muestra)	0 ~ 3000 rpm (sin muestra)
DATOS DE RENDIMIENTO · Temporizador	Temporizador de cuenta regresiva: 1~240 min Contador: 0~999 min	Temporizador de cuenta regresiva: 1~240 min Contador: 0~999 min
DATOS DE RENDIMIENTO · Modo de operación	Modo continuo / Modo intermitente	Modo continuo / Modo intermitente
DATOS DE RENDIMIENTO · Viales aplicables	Tubo de centrifuga de 15 mL (Ø 16.5~17.0 mm) Tubo de centrifuga de 50 mL (Ø 28.6~29.6 mm)	Tubo de centrifuga de 15 mL (Ø 16.5~17.0 mm) Tubo de centrifuga de 50 mL (Ø 28.6~29.6 mm)
DATOS DE RENDIMIENTO · Carga máx.	420 g	420 g
DATOS DE RENDIMIENTO · Pantalla	OLED	OLED
DATOS DE RENDIMIENTO · Ruido	65 dB @rpm máx.	65 dB @rpm máx.
DATOS DE RENDIMIENTO · Peso neto	12.1 Kg	12.1 Kg
DATOS DE RENDIMIENTO · Dimensiones (LxAnxAI)	36 x 30 x 24 cm (con escudo de seguridad)	36 x 30 x 24 cm (con escudo de seguridad)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Agitador vórtex multitubo Tornado 100, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe EU	Agitador vórtex multitubo Tornado 100, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	100-240V	100-240V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60Hz	50 / 60Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	130W	130W
DATOS ELÉCTRICOS · Seguridad	Escudo de seguridad, protección contra sobrecalentamiento, fusible	Escudo de seguridad, protección contra sobrecalentamiento, fusible

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)