



Condensador Contrap 200

Código: 192200-22

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fácil de usar

Presione para iniciar. Indicador LED de temperatura. Lo que ve es lo que obtiene.

Resistente a químicos con drenaje directo

Cámara de acero inoxidable recubierta de PTFE. Duradera y altamente resistente a gases agresivos.

Drene fácilmente el solvente recolectado por la salida directa.

Temperatura mínima alcanzable de -50°C

Alcanza -50°C en 15 minutos. Recolecta más del 95% de los gases y mantiene los laboratorios seguros para trabajar.

- Recolección de vapores químicos
- Concentración al vacío
- Secado al vacío

192200-22

Condensador Contrap 200, AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	192200-22
Voltaje / Frecuencia	220V / 60Hz
Pantalla	Pantalla LED
Capacidad máx.	-50°C



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	192200-22
Volumen de la cámara	2000 mL
Material de la cámara	Acero inoxidable recubierto de PTFE
Potencia	500W
Seguridad	Protección contra sobrecorriente
Peso	33 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	53 x 30 x 35 cm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)