

Kit de tapa de succión SC45

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Autoclavable (material PP)

- Autoclavable (material PP)**
La tapa de succión para botella GL45 permite que una botella típica para tejidos funcione como botella de succión. Es autoclavable, reutilizable, fácil de montar e ideal para la succión general de líquidos de desecho.
- Protección contra desbordamiento**
El kit de succión SC45 está equipado con protección contra desbordamiento para evitar que el líquido sea aspirado hacia la bomba.

Número de parte	Descripción
197000-61-P2	Kit de tapa de succión SC45 (con protección contra desbordamiento)
197000-61-P2N	Tapa de succión SC45 (sin protección contra desbordamiento)
197000-39-1	Protección contra desbordamiento para tapa de succión SC45
197100-10SC	Botella de vacío de PP con kit de tapa de succión SC45, 1000 mL
197100-10SCN	Botella de vacío de PP con tapa de succión SC45, 1000 mL (sin protección contra desbordamiento)
167200-38	Tubo de silicona (φ6 x 12 mm), 100 cm
199100-68	Tubo de silicona (φ4.2 x 8 mm), 200 cm
194225-01	Filtro de jeringa de PTFE, 25 mm, 0.22 μm

Especificaciones técnicas

Especificación	Kit de tapa de succión SC45 (con protección contra desbordamiento)	Tapa de succión SC45 (sin protección contra desbordamiento)
N° de catálogo	197000-61-P2	197000-61-P2N
Material de la tapa	PP	PP

Especificación	Kit de tapa de succión SC45 (con protección contra desbordamiento)	Tapa de succión SC45 (sin protección contra desbordamiento)
Material de la empaquetadura/O-ring	EPDM	EPDM
Conector de manguera	ID4~ID8	ID4~ID8
Autoclavable	Sí	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí	No

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)