



Sistema de filtración de múltiples ramas MultiVac 610 - MS - A

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para gran número de muestras

MultiVac 310 / 610 - MS - A es un kit económico para filtración con gran número de muestras.

Ahorra tiempo y espacio

La bomba de líquidos Alligator 200 deriva el filtrado directamente a desechos sin conectar botellas de desechos adicionales. Ahorra tiempo en tediosas labores de limpieza y más del 40% del espacio de mesada.

Liviano y práctico

Este manifold fabricado en aluminio es autoclavable, liviano y económico.

Incluye portafiltros magnéticos

El portafiltro magnético permite la operación con una sola mano y evita que la membrana se tuerza o se rompa.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Protección IP 64 (Alligator 200)
- Certificación RoHS (Alligator 200)

Número de parte	Descripción
-----------------	-------------

Número de parte	Descripción
180611-01(02)-A	Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-A, el set completo incluye: ► Alligator 200, bomba de líquidos de diafragma ► MultiVac 610-MS, manifold de aluminio de 6 posiciones ► MF 3, portafiltros magnético de 300 ml (6 uds.) ► Tubo de silicona (2 uds.)
200300-01	MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa (opcional)
200500-01	MF 5, portafiltros magnético de 500 ml con kit de tapa (opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-A (180611-01-A)	47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-A (180611-02-A)
Datos de desempeño · Vacío máx.	313 mbar abs.	313 mbar abs.
Datos de desempeño · Caudal máx. de líquido	4.5 L/min	4.5 L/min
Datos de desempeño · Nivel de ruido	60 dB	60 dB
Datos de desempeño · Peso neto	10.3 Kg	10.3 Kg
Datos de desempeño · Dimensiones (L*An*Al)	114 x 19 x 30 cm	114 x 19 x 30 cm
Datos eléctricos · Alimentación	DC24V, 1.8A	DC24V, 1.8A
Datos eléctricos · Potencia máx.	44W	44W
Datos eléctricos · Motor	Motor DC sin escobillas (BLDC)	Motor DC sin escobillas (BLDC)
Datos eléctricos · Seguridad	Protección contra sobrecarga	Protección contra sobrecarga
Otros datos · Número de ramas	6	6
Otros datos · Embudo	MF 3, 300 mL x 6	MF 3, 300 mL x 6
Otros datos · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Otros datos · Material en contacto con el filtrado	PES, Aluminio, SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS	PES, Aluminio, SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS

Aplicaciones

- - - Ensayo de sólidos suspendidos para el monitoreo de agua
 - Ensayo microbiológico por la técnica de filtración por membrana
 - Filtración al vacío sin recolectar el filtrado

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)