



Sistema SPE MultiVac 603 – SPE – T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseñado para muestras ambientales de gran volumen

Especialmente diseñado para manejar muestras de gran volumen en análisis ambiental, satisface eficazmente las necesidades de las aplicaciones de extracción de PFAS y proporciona un flujo de trabajo de preparación de muestras altamente eficiente y estable.

Configuración flexible

Acepta tanto discos como cartuchos. Con un adaptador intercambiable y un soporte de botella según las necesidades experimentales y los volúmenes de muestra, también permite la carga directa desde botella para satisfacer de manera integral diversas configuraciones experimentales.

Materiales durables

Las partes del manifold en contacto con el fluido están fabricadas en vidrio borosilicato, SS316 y FKM, lo que garantiza una durabilidad prolongada.

Válvulas de venteo rápido

Equipado con válvulas de venteo rápido para equilibrar rápidamente la presión, lo que ofrece una operación sencilla y fluida que mejora significativamente la eficiencia experimental.

Sistema de gestión de desechos

Separe los desechos acuosos y orgánicos según sus necesidades. Este enfoque de separación en origen garantiza que el proceso sea a la vez amigable con el medio ambiente y económico.

Título del video	Enlace
Manifold de extracción en fase sólida MultiVac - SPE	

Número de parte del producto	Producto
180303-SPE-11(22)-T	MultiVac 303 - SPE - T, sistema SPE, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
180603-SPE-11(22)-T	MultiVac 603 - SPE - T, sistema SPE, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
180303-SPE	MultiVac 303 - SPE, manifold SPE de 3 posiciones, embudo de vidrio de 300 mL x 3
180603-SPE	MultiVac 603 - SPE, manifold SPE de 6 posiciones, embudo de vidrio de 300 mL x 6
180300-SPE	MultiVac 300 - SPE, manifold SPE
180600-SPE	MultiVac 600 - SPE, manifold SPE
180100-SPE-03	Adaptador para cartucho SPE con tapa tubulada
180100-SPE-04	Soporte de botella
180100-SPE-05	Tubo concentrador de nitrógeno, fondo cónico
180100-SPE-10-47 PP	Botella de vacío de PP de alta resistencia, 10L
180100-SPE-20-47 PP	Botella de vacío de PP de alta resistencia, 20L

Especificaciones técnicas

Especificación	47 / 50 mm · MultiVac 603 - SPE - T, sistema SPE, AC110V, 60Hz	47 / 50 mm · MultiVac 603 - SPE - T, sistema SPE, AC220V, 50Hz
MultiVac 303 / 603 - SPE · Número de ramas	3 / 6	3 / 6
MultiVac 303 / 603 - SPE · Embudo	Embudo de vidrio de 300 mL	Embudo de vidrio de 300 mL

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	47 / 50 mm · MultiVac 603 - SPE - T, sistema SPE, AC110V, 60Hz	47 / 50 mm · MultiVac 603 - SPE - T, sistema SPE, AC220V, 50Hz
MultiVac 303 / 603 - SPE · Tipo de medio compatible	Disco SPE	Disco SPE
MultiVac 303 / 603 - SPE · Diámetro del filtro	47 / 50 mm	47 / 50 mm
MultiVac 303 / 603 - SPE · Tubo de recolección	Tubo K-D, tubo concentrador de nitrógeno, vial para análisis de agua EPA, vial de muestra de 40 mL, tubo de hasta Ø30 mm x 100 mm	Tubo K-D, tubo concentrador de nitrógeno, vial para análisis de agua EPA, vial de muestra de 40 mL, tubo de hasta Ø30 mm x 100 mm
MultiVac 303 / 603 - SPE · Conector de manguera	ID8	ID8
MultiVac 303 / 603 - SPE · Dimensiones (LxAnxAl)	28 / 54 / 92 x 13 x 38 cm	28 / 54 / 92 x 13 x 38 cm
MultiVac 300 / 600 - SPE · Número de ramas	3 / 6	3 / 6
MultiVac 300 / 600 - SPE · Carga directa desde botella	(Opcional) Soporte de botella	(Opcional) Soporte de botella
MultiVac 300 / 600 - SPE · Tipo de medio compatible	Cartucho SPE*	Cartucho SPE*
MultiVac 300 / 600 - SPE · Tubo de recolección	Tubo K-D, tubo concentrador de nitrógeno, vial para análisis de agua EPA, vial de muestra de 40 mL, tubo de hasta Ø30 mm x 100 mm	Tubo K-D, tubo concentrador de nitrógeno, vial para análisis de agua EPA, vial de muestra de 40 mL, tubo de hasta Ø30 mm x 100 mm
MultiVac 300 / 600 - SPE · Conector de manguera	ID8	ID8
MultiVac 300 / 600 - SPE · Dimensiones (LxAnxAl)	28 / 54 / 92 x 13 x 17 cm	28 / 54 / 92 x 13 x 17 cm
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Voltaje	110V	220V
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Potencia	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Caudal máx.	34 L/min @60Hz / 31 L/min @60Hz	34 L/min @60Hz / 31 L/min @60Hz
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Partes en contacto con el fluido	Vidrio borosilicato, SS316, FKM, silicona, PP	Vidrio borosilicato, SS316, FKM, silicona, PP
MultiVac 303 / 603 - SPE - T · Seguridad	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento

Aplicaciones

- Extracción de PFAS
- Análisis ambiental (p. ej., residuos de pesticidas)
- Análisis orgánico de agua y suelo

Componentes y Accesorios

Compatibilidad de cartuchos



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Se requiere un adaptador opcional para cartucho. Compatible con Biotage Atlantic® ReadyDisks y UCT Enviro-Clean® Universal Cartridges.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)