



Sistema de filtración al vacío continua Rocker 400 – SFC 142

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

* Para la filtración de solventes, use la bomba de vacío Rocker 400C.

Ideal para la clarificación de grandes volúmenes

SFC 142 está diseñado para la purificación y clarificación eficiente de líquidos. Todas las partes en contacto con el fluido son de SS304 y silicona, lo que las hace irrompibles y durables.

Se acabaron las tareas repetitivas

Rocker 400 – SFC 142 permite la alimentación continua de muestra con almacenamiento directo en botellas de vidrio GL45, lo que elimina los pasos de vertido y trasvasije. Sin riesgos de contaminación cruzada.

Operación sin abrazaderas

SFC 142 se sella por gravedad y cuenta con un mecanismo de bloqueo adicional para evitar volcamientos durante la operación.

Sin aceite y sin mantenimiento

La bomba Rocker 400 es accionada por un pistón que no necesita lubricante, lo que la hace libre de mantenimiento y de neblina de aceite.

Aspiración hasta la última gota

Equipado con un lastre para asegurar un residuo mínimo, sin dejar gotas.

- Certificación CE (Rocker 400)
- Protección IP 30 (Rocker 400)
- Certificación RoHS (Rocker 400)

Número de parte del producto	Producto
167405-11(22)	Rocker 400 – SFC 142, sistema de filtración al vacío continua, el set completo incluye: * Rocker 400, bomba de vacío * SFC 142, portafiltro continuo * Adaptador de filtración GL45 * Botella de vidrio de laboratorio, 10L

Número de parte del producto	Producto
197000-69	Botella de vidrio de laboratorio, 10L
197000-70	Botella de vidrio de laboratorio, 20L
189400-11(22)	Rocker 400C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 400 - SFC 142, sistema de filtración al vacío continua (167405-11)	Rocker 400 - SFC 142, sistema de filtración al vacío continua (167405-22)
Bomba Rocker 400 · Potencia máx.	100W	80W
Bomba Rocker 400 · Corriente máx.	1.0A	0.4A
Bomba Rocker 400 · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Bomba Rocker 400 · Caudal máx.	37 L/min	34 L/min
Bomba Rocker 400 · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Bomba Rocker 400 · Conector de manguera	ID8	ID8
Bomba Rocker 400 · Peso neto	5.2Kg	5.2Kg
Bomba Rocker 400 · Dimensiones (LxAnxAl)	31 x 14 x 20 cm	31 x 14 x 20 cm
Bomba Rocker 400 · Regulador de vacío	Sí	Sí
Bomba Rocker 400 · Cartucho filtrante	Sí	Sí
Bomba Rocker 400 · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Bomba Rocker 400 · Protección contra sobrecalentamiento / Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Clarificación de vino
- Purificación y desgasificación de solventes para HPLC
- Eliminación de microorganismos y contaminantes

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)