



Sistema de succión portátil Lafil 100eco

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 65% de espacio

Todo en uno, ahorra 65% de espacio

Lafil 100^{eco} sistema de succión que integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorra 65% de espacio en el mesón.

Función de control eco

Función de control eco

Lafil 100^{eco} la bomba se detiene cuando detecta el vacío máximo y reanuda el funcionamiento para mantener una succión constante y estable, lo que hace del Lafil 100^{eco} un equipo de trabajo más eficiente en energía y más silencioso.

Tamaño ideal para operar dentro de la campana

Lafil 100^{eco} sistema de succión con el tamaño perfecto para operar en una campana de flujo laminar.

Seguro y práctico

- (1) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (2) El filtro de jeringa en la entrada de aire evita que entre líquido a la bomba y bloquea los aerosoles para minimizar la contaminación.
- (3) El práctico almacenamiento integrado de herramientas lo hace cómodo y fácil de usar.

Autoclavable

Todos los accesorios suministrados están fabricados en material POM apto para autoclave.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
197110-01	Lafil 100 ^{eco} , sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe US
197110-02	Lafil 100 ^{eco} , sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe EU
197100-10	Botella de vacío de PP, 1000 mL
197000-60-500	Botella de vidrio con tapa de succión GL45, 500 mL
197100-48	Cubierta de tela anti-UV
199100-76	Adaptador para puntas de 1 canal (150 mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 100 ^{eco} , sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Lafil 100 ^{eco} , sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe US
DATOS GENERALES · Vacío máx.	480 mbar abs.	480 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	4.0 L/min	4.0 L/min
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	9 mL/s	9 mL/s
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	AC100-240V	AC100-240V
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	6W	6W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	DC12V, 0.5A	DC12V, 0.5A
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	Botella de vacío de PP, 1000 mL	Botella de vacío de PP, 1000 mL

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Succión de desechos de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)