



Sistema de succión de gran capacidad Lafil 200eco – Plus

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 50% de espacio

Todo en uno, ahorra 50% de espacio

Lafil 200^{eco} sistema de succión integra la fuente de vacío, la botella de desecho y el kit de succión en un único sistema. Ahorra un 50% de espacio en el mesón.

Gran volumen, ahorro de esfuerzo

Equipado con una botella de PP de gran capacidad de 4L, ahorra el esfuerzo de vaciar repetidamente los desechos. (También hay disponibles botellas de vidrio opcionales de 3.5L)

Función de control eco

La bomba Lafil 200eco se detiene cuando se detecta el vacío máximo y reanuda su funcionamiento para mantener una succión constante y estable. Esto hace de Lafil 200eco un equipo más eficiente energéticamente y más silencioso para trabajar.

Características de seguridad

Múltiples diseños con características de seguridad protegen tanto al operador como al equipo.

- (1) Vaciado de desechos más fácil y seguro con conectores de acople rápido para la botella.
- (2) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (3) La protección contra desbordamiento evita que entre líquido a la bomba.
- (4) Diseño de bloqueo de aerosoles con filtro hidrofóbico y botella de cierre automático para minimizar la contaminación.

Expulsión de puntas con un solo dedo

El eyector ergonómico del BioDolphin hace que retirar las puntas sea fácil y sin esfuerzo.

Interruptor con bloqueo fácil

Mantenga una succión continua con un solo clic para ahorrar esfuerzo durante procedimientos repetitivos.

Conexión rápida

Instalación sencilla entre el mango y los adaptadores.

Autoclavable

La botella de desechos y todas las piezas de conexión suministradas son aptas para autoclave.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS
- Protección IP 41

Número de parte	Descripción
197215-01(02)	Lafil 200 ^{eco} - Plus, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
197200-53	Botella de vacío de PP con conector de acople rápido, 4000mL
197000-60-3500	Botella de vidrio de laboratorio con tapa de succión GL45, 3500 mL
197000-60	Tapa de succión para botella GL45
167200-41	Interruptor de pedal universal (tipo momentáneo)
167200-41-1	Interruptor de pedal universal (tipo mantenido)

Número de parte	Descripción
197210-01(02)	Lafil 200 ^{eco} unidad de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
199100-30	Mango
199100-75	Adaptador de puntas de 1 canal con eyector
199100-50	Adaptador de puntas de 8 canales con eyector
199100-76	Adaptador para puntas de 1 canal (150 mm)
197200-53	Botella de desecho de PP con conector de acople rápido, 4000 mL

Número de parte	Descripción
167200-65	Filtro de jeringa, PTFE, 0.2 um, 50 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 200eco - Plus, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Lafil 200eco - Plus, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US
DATOS GENERALES · Vacío máx.	880 ~ 370 mbar abs.	880 ~ 370 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	10 L/min	10 L/min
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	17 mL/sec	17 mL/sec
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	55 dB	55 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	DC12V, 1.5A	DC12V, 1.5A
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	18W	18W
OTROS DATOS · Peso neto	2.3 Kg	2.3 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAxAl)	38 x 26 x 22 cm	38 x 26 x 22 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Kit de succión Plus	Kit de succión Plus

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Bioaspiración

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)