



Limpiador ultrasónico Soner 203

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Función de desgasificación

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están programados con modos de desgasificación para mantener el rendimiento de la cavitación.

Transductor de nivel industrial

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están equipados con transductores de nivel industrial para asegurar su durabilidad.

Menor frecuencia

Con una frecuencia de 35 kHz, los limpiadores ultrasónicos Soner rinden de forma extraordinaria en la limpieza de grietas pequeñas y de difícil acceso.

Construcción de acero inoxidable

Tanto el estanque como la carcasa están fabricados en SS304, durables y fáciles de limpiar.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
188203-11(22)	Limpiador ultrasónico Soner 203, AC110V,60Hz (AC220V, 50Hz)

Número de parte	Descripción
188203-31	Soporte para Soner 203/203H
188203-30	Canastillo para Soner 203/203H
188200-31	Tapa posicionadora de vasos (S) para Soner 203/203H/206/206H

Especificaciones técnicas

Especificación	Limpiador ultrasónico Soner 203, AC110V,60Hz	Limpiador ultrasónico Soner 203, AC220V, 50Hz
Capacidad del estanque	3L	3L
Frecuencia	35 KHz	35 KHz
Temporizador	1~99 min	1~99 min
Calefacción	Ninguna	Ninguna
Desgasificación	Sí	Sí
Drenaje	Ninguno	Ninguno
Peso neto	4.0 Kg	4.0 Kg
Dimensiones del estanque (LxAnxAl)	24 x 14 x 10 cm	24 x 14 x 10 cm
Tamaño total (LxAnxAl)	27 x 16 x 24 cm	27 x 16 x 24 cm
Potencia ultrasónica	100W	100W

Aplicaciones

- Desgasificación de solventes: fase móvil de HPLC
- Limpieza de recipientes y herramientas: cubetas, tubos, material de vidrio, lentes ópticos, instrumental médico
- Limpieza de componentes: PCB, electrónica, piezas de hardware

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)