



Limpiador ultrasónico con calefacción Soner 206H

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Función de desgasificación

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están programados con modos de desgasificación para mantener el rendimiento de la cavitación.

Transductor de nivel industrial

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están equipados con transductores de nivel industrial para asegurar su durabilidad.

Menor frecuencia

Con una frecuencia de 35 kHz, los limpiadores ultrasónicos Soner rinden de forma extraordinaria en la limpieza de grietas pequeñas y de difícil acceso.

Construcción de acero inoxidable

Tanto el estanque como la carcasa están fabricados en SS304, durables y fáciles de limpiar.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
-----------------	-------------

Número de parte	Descripción
188207-11(22)	Limpiador ultrasónico Soner 206H (con función de calefacción), AC110V,60Hz (AC220V, 50Hz)
188206-31	Soporte para Soner 206/206H
188206-30	Canastillo para Soner 206/206H
188200-31	Tapa posicionadora de vasos (S) para Soner 203/203H/206/206H

Especificaciones técnicas

Especificación	Limpiador ultrasónico Soner 206H (con función de calefacción), AC110V,60Hz	Limpiador ultrasónico Soner 206H (con función de calefacción), AC220V, 50Hz
Capacidad del estanque	6L	6L
Frecuencia	35 KHz	35 KHz
Temporizador	1~99 min	1~99 min
Calefacción	T.A. ~ 60°C	T.A. ~ 60°C
Desgasificación	Sí	Sí
Drenaje	Ninguno	Ninguno
Peso neto	5.7 Kg	5.7 Kg
Dimensiones del estanque (LxAnxAl)	30 x 15 x 15 cm	30 x 15 x 15 cm
Tamaño total (LxAnxAl)	33 x 18 x 29 cm	33 x 18 x 29 cm
Potencia ultrasónica	180W	180W
Potencia de calefacción	170W	170W

Aplicaciones

- Desgasificación de solventes: fase móvil de HPLC
- Limpieza de recipientes y herramientas: cubetas, tubos, material de vidrio, lentes ópticos, instrumental médico
- Limpieza de componentes: PCB, electrónica, piezas de hardware

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)