



Limpiador ultrasónico Soner 220

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Función de desgasificación

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están programados con modos de desgasificación para mantener el rendimiento de la cavitación.

Transductor de nivel industrial

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están equipados con transductores de nivel industrial para asegurar su durabilidad.

Menor frecuencia

Con una frecuencia de 35 kHz, los limpiadores ultrasónicos Soner rinden de forma extraordinaria en la limpieza de grietas pequeñas y de difícil acceso.

Construcción de acero inoxidable

Tanto el estanque como la carcasa están fabricados en SS304, durables y fáciles de limpiar.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte del producto	Producto
188220-11(22)	Limpiador ultrasónico Soner 220, AC110V,60Hz (AC220V, 50Hz)

Número de parte del producto	Producto
188220-31	Soporte para Soner 220/220H
188220-30	Canastillo para Soner 220/220H
188200-33	Tapa posicionadora de vasos (L) para Soner 220/220H

Especificaciones técnicas

Especificación	Limpiador ultrasónico Soner 220, AC110V,60Hz	Limpiador ultrasónico Soner 220, AC220V, 50Hz
Capacidad del estanque	20L	20L
Frecuencia	35 KHz	35 KHz
Temporizador	1~99 min	1~99 min
Calefacción	Ninguna	Ninguna
Desgasificación	Sí	Sí
Drenaje	Ninguno	Ninguno
Peso neto	14.5 Kg	14.5 Kg
Dimensiones del estanque (LxAnxAl)	50 x 30 x 15 cm	50 x 30 x 15 cm
Tamaño total (LxAnxAl)	57 x 33 x 33 cm	57 x 33 x 33 cm
Potencia ultrasónica	500W	500W

Aplicaciones

- Desgasificación de solventes: fase móvil de HPLC
- Limpieza de recipientes y herramientas: cubetas, tubos, material de vidrio, lentes ópticos, instrumental médico
- Limpieza de componentes: PCB, electrónica, piezas de hardware

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)