



## Limpiador ultrasónico con calefacción Soner 220H

**Código:** N/D

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Función de desgasificación

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están programados con modos de desgasificación para mantener el rendimiento de la cavitación.

### Transductor de nivel industrial

Todos los limpiadores ultrasónicos Soner están equipados con transductores de nivel industrial para asegurar su durabilidad.

### Menor frecuencia

Con una frecuencia de 35 kHz, los limpiadores ultrasónicos Soner rinden de forma extraordinaria en la limpieza de grietas pequeñas y de difícil acceso.

### Construcción de acero inoxidable

Tanto el estanque como la carcasa están fabricados en SS304, durables y fáciles de limpiar.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

| Número de parte | Descripción |
|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|

| Número de parte | Descripción                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188221-11(22)   | Limpiador ultrasónico Soner 220H (con función de calefacción), AC110V,60Hz (AC220V, 50Hz) |
| 188220-31       | Soporte para Soner 220/220H                                                               |
| 188220-30       | Canastillo para Soner 220/220H                                                            |
| 188200-33       | Tapa posicionadora de vasos (L) para Soner 220/220H                                       |

## Especificaciones técnicas

| Especificación                     | Limpiador ultrasónico Soner 220H (con función de calefacción), AC110V,60Hz | Limpiador ultrasónico Soner 220H (con función de calefacción), AC220V, 50Hz |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad del estanque             | 20L                                                                        | 20L                                                                         |
| Frecuencia                         | 35 KHz                                                                     | 35 KHz                                                                      |
| Temporizador                       | 1~99 min                                                                   | 1~99 min                                                                    |
| Calefacción                        | T.A. ~ 60°C                                                                | T.A. ~ 60°C                                                                 |
| Desgasificación                    | Sí                                                                         | Sí                                                                          |
| Drenaje                            | Sí                                                                         | Sí                                                                          |
| Peso neto                          | 15.0 Kg                                                                    | 15.0 Kg                                                                     |
| Dimensiones del estanque (LxAnxAl) | 50 x 30 x 15 cm                                                            | 50 x 30 x 15 cm                                                             |
| Tamaño total (LxAnxAl)             | 57 x 33 x 33 cm                                                            | 57 x 33 x 33 cm                                                             |
| Potencia ultrasónica               | 500W                                                                       | 500W                                                                        |
| Potencia de calefacción            | 550W                                                                       | 550W                                                                        |

## Aplicaciones

- Desgasificación de solventes: fase móvil de HPLC
- Limpieza de recipientes y herramientas: cubetas, tubos, material de vidrio, lentes ópticos, instrumental médico
- Limpieza de componentes: PCB, electrónica, piezas de hardware

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)