



Portafiltro continuo SFC 142

Código: 180200-S1

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Para grandes volúmenes

Permite la alimentación continua de muestra para volúmenes mayores. Se acabaron las tareas repetitivas de vertido.

Sin pérdida de gotas

Equipado con un lastre que no pierde ni una gota hasta el final.

Durable y reutilizable

La construcción de acero inoxidable es durable y reutilizable.

Número de parte	Descripción
180200-S1	SFC 142, portafiltro continuo (1-6)
180200-11	(1) Tapa de acero inoxidable
180200-31	(2) Malla de soporte de acero inoxidable, 142 mm
180200-00	(3) Base de soporte de acero inoxidable, 142 mm
167110-16-1	(4) Tapón de silicona (N° 8)
180300-68	(5) Manguera de silicona Ø 8 x 14 mm, 200 cm
180200-32	(6) Lastre de acero inoxidable
↓ Opcional	
197000-65	Adaptador de filtración GL45
197000-69	Botella de vidrio de laboratorio, 10 L

Número de parte	Descripción
197000-70	Botella de vidrio de laboratorio, 20 L
201PAL60305	PALL Supor™ Filtros de disco de membrana de PES, 142 mm, 0.2 µm, con pestaña, 25/PK
201PAL66604	Filtros de disco de membrana de nailon PALL Nylaflo™, 142 mm, 0.2 µm, 25/PK
201PES-142-022-50	Membrana de PES RONE, 142 mm, 0.2 µm, 50/PK
201NY-142-022-50	Membrana de nailon RONE, 142 mm, 0.2 µm, 50/PK
167405-11(22)	Rocker 400 - SFC 142, sistema de filtración al vacío continua AC110V, 60Hz (AC 220V, 50Hz)

Especificaciones técnicas


Especificación	142 mm
Especificaciones · Diámetro del filtro	142 mm
Especificaciones · Área de filtración efectiva	124.6 cm²
Especificaciones · Conector de manguera de entrada	ID8
Material · Tapa	SS304
Material · Base de soporte	SS304
Material · Soporte de membrana	SS304
Material · Conector de manguera de entrada	SS304
Material · Manguera	Silicona
Material · Lastre	SS304

Aplicaciones

- Purificación y filtración de grandes volúmenes, como purificación de medios, clarificación de vino, etc.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)