



Portafiltro de 300 mL con conector roscado y soporte de vidrio sinterizado

Código: 167120-30

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El portafiltro y el matraz, conectados mediante vidrio sinterizado, tienen mejor resistencia a los líquidos corrosivos.

- Purificación de solventes
- Fase móvil para análisis HPLC, GC y AA.

Número de parte	Descripción
167120-30	Portafiltro de 300ml con conector roscado (Contiene los siguientes elementos)
167210-03	► Embudo de vidrio de 300ml
167240-01	► Abrazadera de aluminio
167230-01	► Base de soporte de vidrio sinterizado de 47mm con conector roscado

Especificaciones técnicas

Especificación	167120-30
Embudo	vidrio borosilicato
Base de soporte	vidrio borosilicato
Soporte de membrana	vidrio sinterizado
Abrazadera	aluminio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)