



Portafiltro continuo VFC 47

Código: 167200-S4

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- Permite la alimentación continua de muestra. Se acabaron las tareas repetitivas de vertido
- Equipado con un lastre que no pierde ni una gota hasta el final.
- La construcción de vidrio borosilicato ofrece una extraordinaria resistencia química.

Número de parte	Descripción
167200-S4	VFC 47, portafiltro continuo(1-5)
167210-01	(1) Tapa de vidrio
167240-01	(2) Abrazadera de aluminio, 47 mm
167230-03	(3) Base de soporte de vidrio sinterizado, 47 mm (incluye tapón de silicona N° 8)
167200-38	(4) Manguera de silicona Ø 6 x 12 mm, 100 cm
167210-36-05	(5) Lastre de PTFE
↓ Opcional	
197000-65	Adaptador de filtración GL45
197000-58	Botella de vidrio de laboratorio, 500 mL
197000-59	Botella de vidrio de laboratorio, 1000 mL
189303-11(22)	Rocker 300C - VFC 47, sistema de purificación continua de solventes AC110V, 60Hz (AC 220V, 50Hz)

Especificaciones técnicas

Especificación	47 / 50 mm
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 / 50 mm
Especificaciones · Área de filtración efectiva	12.6 cm²
Especificaciones · Conector de manguera de entrada	ID8
Material · Tapa	vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	vidrio sinterizado

Especificación	47 / 50 mm
Material · Conector de manguera de entrada	PP, silicona
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Manguera	Silicona
Material · Lastre	PTFE

Aplicaciones

- Purificación y desgasificación de grandes volúmenes, como solventes usados en análisis HPLC, GC y AA.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



VFC 47

Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)